



Sertisseuse mécanique Dieless,  
poignées couvertes, code cuivre #8  
brins - 250 kcmil, code aluminium  
#8 brins - 4/0 brins, câble cuivre 30  
Navy - 250 Navy Navy

Par Burndy  
No de catalogue MY293C

Crimper sans diable, poignées couvertes.

Caractéristiques

- Poignées recouvertes de deux couches sur les modèles MY29-3C et MY29-11C
- Dos, corps et poignées en acier forgé très résistant
- Dos en acier forgé renforcé
- Trou de 0,31" de diamètre pour les opérations de montage sur banc
- Poignées confortables
- Poignées renforcées extra robustes
- Matrice d'indentation
- Bouton de réglage en acier moleté

Général

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Application - A utiliser sur | #8-250 kcmil CU Code, 30 Navy-250 Navy CU Navy Cable, #8-4/0 AL Code |
| Numéro de catalogue          | MY293C                                                               |
| Le type                      | Sans terre                                                           |
| Indicateur RoHS de l'UE      | Oui                                                                  |
| Type de finition             | Noir mat                                                             |
| Type d'outil                 | Sertisseuse mécanique sans fil                                       |
| Nom du commerce              | HYTOOL™                                                              |
| Type                         | Crimper                                                              |
| CUP                          | 781810462102                                                         |
| UPC 12 Digit                 | 7818104621022                                                        |



Dimensions

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Dimensions | 22.65 in x 4.86 in x 1.12 in |
| Hauteur    | 1.12 in                      |
| Longueur   | 22.65 in                     |
| Poids      | 8 lb                         |
| Largeur    | 4.86 in                      |

Chef d'orchestre

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Plages de sertissage | #8 Str. - 250 kcmil, 30 Navy - 250 Navy, #8 Str. - 4/0 Str |
|----------------------|------------------------------------------------------------|

Certifications et conformité

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Normes - Conformité à la directive RoHS | EX |
|-----------------------------------------|----|

Logistique

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Contenu du paquet | Outil uniquement |
|-------------------|------------------|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - sd026316-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_MY\\_LineArt](#)  
[Spécifications - MY293C](#)  
[Spécifications - MY293C](#)



Une marque Hubbell