



Sertisseuse mécanique Dieless,
entièrement recouverte, code
cuivre #8 brins - 250 kcmil, code
aluminium #8 brins - 4/0 brins,
câble cuivre 30 Navy - 250 Navy
Navy

Par Burndy
No de catalogue MY293CF

Crimper sans fil, entièrement couvert.

Caractéristiques

Bouton de réglage en acier moleté

Général

Application - A utiliser sur	#8-250 kcmil CU Code, 30 Navy-250 Navy CU Navy Cable, #8-4/0 AL Code
Numéro de catalogue	MY293CF
Le type	Sans terre
Type d'outil	Sertisseuse mécanique sans fil
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810034170
UPC 12 Digit	7818100341700

Dimensions

Dimensions	22.65 in x 4.86 in x 1.12 in
Hauteur	1.12 in
Longueur	22.65 in
Poids	8 lb
Largeur	4.86 in



Chef d'orchestre

Plages de sertissage	#8 Str. - 250 kcmil, 30 Navy - 250 Navy, #8 Str. - 4/0 Str
----------------------	--

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling
- Dessins de vente - sd026316-01
- Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_MY_LineArt
- Spécifications - MY293CF
- Spécifications - MY293CF Specification Sheet



Une marque Hubbell