

Sous-station - Borne boulonnée en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [NAR45A4N](#)

Borne boulonnée en Al, Type de connexion : Câble au tampon, Al
Str. Gamme : 900-1250 Kcmil, Al. ACSR : 715.5-1113 Kcmil, Largeur
du tampon : 3 IN.



Général

Numéro de catalogue	NAR45A4N
Conception des éléments de serrage	Corps et capuchon
Type de connecteur	Terminal
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	300 LBS/en
Matériau	Alliage d'aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	4
Attribut physique - Alignement du tampon	Décalage
Attribut physique - Configuration du tampon	3 x 3 - 4 trous
Attribut physique - Orientation du tampon	Droit
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR DE POSTE
Type	NAR-A
CUP	781810003893
UPC 12 Digit	7818100038933

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.75 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - Fraction de hauteur	3-3/8 in
Dimension - Hauteur pouce	3,31 pouces
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - L Longueur hors tout mm	181 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	7,12 pouces
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3.00 in
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Largeur en pouces	3.20 in
Dimension - Largeur mm	81 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	715,5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Grue kcmil;900 (54/7) Canari kcmil;954 (45/7) Rôle kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Courlis kcmil;1113 (54/19) Pinson kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	715,5 (30/19) Redwing kcmil-1113 (54/19) Finch kcmil
Pilote - AL Str Size	900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	900 kcmil-1250 kcmil
Combinaison conducteur - connexion	Câble vers plat
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• AL C Str-Size• ACSR C Str-Size
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation](#)
[Dessins de vente - sa..039139-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_NAR36A4N_LineArt](#)
[Spécifications - NAR45A4N](#)
[Spécifications - NAR45A4N](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-NAR45A4N-SPEC-FR | REV 7/2024