

NQ10M250D

Par Burndy

No de catalogue [NQ10M250D](#)

Déconnexion femelle jaune, #12 - 10 AWG.



Général

Numéro de catalogue	NQ10M250D
Type de connecteur	Raccord rapide mâle
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Laiton
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	FINGRIP™
CUP	781810020746
UPC 12 Digit	7818100207466

Dimensions

Dimension - D pouce	0.35 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.14 in
Dimension - N pouce	0,18 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,25 pouce

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	600
---------------------	-----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Spécifications - NQ10M250D](#)

[Spécifications - BURNDY_NQ10M250D_Specsheet](#)