

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, sans diable, 6000 lbs, installe les connecteurs d'épaisseur d'entrée de service #10 AWG - #1/0 AWG

Par Burndy
No de catalogue [OH25](#)

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, sans diable, entrée de service.

Caractéristiques

- Acier traité thermiquement
- Trou de 1/4" pour la fixation d'un bouton-pression
- Mors en acier forgé
- Matrice d'emboîtement
- Poignées à prise confortable
- Poignées à ressort
- Mécanisme à cliquet protégé
- Poinçon de remplacement en acier inoxydable

Général

Application - A utiliser sur	Épaisseurs dans les entrées de service
Numéro de catalogue	OH25
Le type	Sans terre
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseur à cliquet Full Cycle, sans fil
Nom du commerce	HYTOOL™
CUP	781810452004
UPC 12 Digit	7818104520044

Dimensions

Dimensions	12.00 in x 0.75 in x 6.25 in
Hauteur	6.25 in
Longueur	12 en
Poids	2,687 lb
Largeur	0.75 in



Chef d'orchestre

Plages de sertissage	Aluminium : #10 AWG - #1/0 AWG
----------------------	--------------------------------

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Dessins de vente - 210780](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_082_OT8F_OH25_lineart](#)
- [Spécifications - OH25](#)
- [Spécifications - OH25](#)