

PATRIOT® Sertisseuse de batterie en C sans diable de 11 tonnes, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide

Par Burndy

No de catalogue PAT444SLI

PAT444S Sertisseur de batterie 11T Dieless tête en C, 3Ah Li-ion, CA, étui rigide.



Caractéristiques

- Tête en C pour un accès facile et une flexibilité accrue
- Système Dieless avec capacité de prise de portée
- #4 AWG -1000 kcmil cuivre et aluminium,#4 AWG - 556.5 kcmil ACSR, AAC, AAAC, ACAR
- Rotation de la tête de 355°
- Équilibrage ergonomique

Général

Application - pour utilisation sur	Cuivre, aluminium, terminaux et épissures ACSR, têtes de traction de câble
Capacité de force de sertissage	11 ton
Catalog Number	PAT444SLI
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	Chargeur 120V-AC
Temps de recharge	0.5 h
Type	Sertisseur
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)
Type d'emballage	Étui rigide
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	Durable
UPC	621945474451
UPC 12 Digit	621945474451

Dimensions

Dimensions	16.90 po x 3.20 po x 13.70 po
Hauteur	13.7 in
Largeur	3.2 in
Longueur	16.9 in
Poids	14.8 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Cuivre : #4 AWG - 1000 kcmil ; Aluminium : #4 AWG - 1000 kcmil ; ACSR : #4 AWG - 556,5 kcmil
----------------------	--

Logistique

Contenu de l'emballage	Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
Nombre de paquets minimum	1

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - BUR_PAT444S_trilingual](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50076051](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)