

PAT46LW18V

Par Burndy

No de catalogue [PAT46LW18V](#)

Cisaille PATRIOT® 15 tonnes à tête en C couverte, actionnée par batterie, hydraulique autonome, (2) batteries NiMH 2,6Ah 18V, chargeur 120V-CA, mallette rigide.



Caractéristiques

- Ouverture de la mâchoire de 2"
- Utilisée avec les matrices P
- les matrices U avec l'adaptateur PUADP1 (vendu séparément)
- Léger, "tête de loquet" avec rotation de la tête de 355°
- Ergonomiquement équilibré.

Général

Application - pour utilisation sur	Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage	15 ton
Catalog Number	PAT46LW18V
Indicateur EU RoHs	Under Review
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	P Die and U Die with PUADP1 Adapter
UPC	781810654613
UPC 12 Digit	7818106546133

Dimensions

Dimensions	18.65 po x 3.70 po x 13.75 po
Hauteur	13.75 in
Largeur	3.7 in
Largeur de la mâchoire	2.00 in
Longueur	18.65 in
Poids	17.5 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter
----------------------	---

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	UI
--------------------------	----

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_PAT46LW_LineArt](#)
[Sales Drawings - 50024452](#)
[SDS - NI-MH 18V and 14V MAKITA BATTERY SDS \(2014-12\)](#)