



PATRIOT® Sertisseuse à batterie à tête de loquet de 15 tonnes, hydraulique autonome, (2) batteries Li-ion 18V 5.0Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide

Par Burndy

No de catalogue [PAT46LWL5](#)

PAT46 Sertisseur de batterie à tête de loquet 15T, 5Ah Li-ion, CA, étui rigide.



Caractéristiques

- Utilisé avec les matrices P
- les matrices U avec l'adaptateur PUADP1 (vendu séparément)
- Léger, "tête à loquet" avec rotation de la tête de 355°
- Équilibré de façon ergonomique

Général

Application - pour utilisation sur	Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage	15 ton
Catalog Number	PAT46LWL5
Indicateur EU RoHs	Under Review
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	P Die and U Die with PUADP1 Adapter
UPC	621945470620
UPC 12 Digit	621945470095

Dimensions

Dimensions	18.59 po x 3.26 po x 13.93 po
Hauteur	13.93 in
Largeur	3.26 in
Largeur de la mâchoire	2.00 in
Longueur	18.59 in
Poids	15.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter
----------------------	---

Logistique

Contenu de l'emballage	Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
------------------------	--

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50067995](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-PAT46LWL5-SPEC-FR | REV 7/2024