

PATRIOT® Sertisseuse à batterie à tête de loquet de 15 tonnes, hydraulique autonome, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide

Par Burndy
No de catalogue [PAT46LWLI](#)



PAT46 Sertisseur de batterie à tête loquet 15T, 3Ah Li-ion, CA, mallette rigide.

Caractéristiques

- Ouverture de mâchoire de 2"
- Utilisation avec les matrices P
- U dies avec adaptateur PUADP1 (vendu séparément)
- Poids léger, « tête de verrouillage » avec une rotation de la tête de 355 °
- Ergonomiquement équilibré
- Ouverture de la mâchoire de 2"
- Utilisé avec les matrices P
- les matrices U avec l'adaptateur PUADP1 (vendu séparément)
- Léger, "tête à loquet" avec rotation de la tête de 355°
- Équilibré de façon ergonomique

Générale

Application	Sertissage
Application - pour utilisation sur	Bornes et épissures en cuivre, aluminium, ACSR
Capacité de force de sertissage	15
Indicateur EU RoHs	À l'étude
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	Chargeur 120V-AC
Type	Pince à sertir
Type de matrice	P Die et U Die avec adaptateur PUADP1
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Étui rigide
Type d'outil	Sertisseur actionné par batterie

Dimensions

Dimensions	18,59 po x 3,26 po x 13,93 po
Longueur	18.59

Lié au chef d'orchestre

Plages de sertissage	Cuivre: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminium: #8 AWG; - 1250 kcmil; Tige de terre: 1/2 « -1 » de diamètre
----------------------	---

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS UI

Documentation

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Sales Drawings - 50002858](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet](#)