



## PATRIOT® T3 Technology 15-Ton Battery Crimper, Latch Head, Uncoverouge, two 3.0Ah 18V Li-Ion Batteries, 12V-CC Charger, Hard Case

Par Burndy

No de catalogue [PAT46T3LU03D2](#)

Pince à sertir de batterie PAT46T3 Tech 15T, tête de verrouillage, découverte, 3 Ah Li-Ion, DC, étui rigide.



### Caractéristiques

- TRACEZ les emplacements de sertissage avec le GPS embarqué - une exclusivité BURNDY
- TRACEZ les sertissages individuels avec des commentaires et la validation de la force de sortie
- TRANSMETTEZ via la technologie Bluetooth® et synchronisez les données sur le cloud
- Légère, tête à loquet avec rotation de la tête de 355°
- Utilise les matrices P et les matrices U avec l'adaptateur PUADP1
- Lampe de travail LED lumineuse et LED rouge/verte pour valider la force de sortie
- Conception ergonomique améliorée avec plus d'équilibre et une meilleure prise en main pour réduire la fatigue de l'utilisateur
- Accepte les batteries au lithium-ion Makita de 2,0Ah à 6,0Ah.

### Général

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Application - pour utilisation sur | Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices               |
| Capacité de force de sertissage    | 15 ton   |
| Catalog Number                     | PAT46T3LU03D2  |
| Marque des goujons                 | PATRIOT®   |
| Source d'alimentation              | 12V-DC Charger   |
| Type                               | Crimper  |
| Type d'accumulateur/bloc-piles     | 3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries) |
| Type d'emballage                   | Hard Case  |
| Type d'outil                       | Battery Actuated Crimper, T3 Technology                    |
| Type de matrice                    | P Die and U Die with PUADP1 Adapter                        |
| UPC                                | 621945625389   |

### Dimensions

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Dimensions | 18.59 po x 3.26 po x 15.18 po |
| Hauteur    | 15.18 in                      |
| Largeur    | 3.26 in                       |
| Longueur   | 18.59 in                      |
| Poids      | 16 lb                         |

### Caractéristiques électriques

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tension de fonctionnement | 18 VDC |
|---------------------------|--------|

### Lié au conducteur

|                      |  |
|----------------------|--|
| Plages de sertissage | Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter |
|----------------------|--|

### Logistique

|                        |   |
|------------------------|---|
| Contenu de l'emballage | Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case |
|------------------------|---|

### Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Sales Drawings - 50110717](#)  
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)



Une marque Hubbell