

PAT500SJ6LIDC

Par Burndy

No de catalogue [PAT500SJ6LIDC](#)

Ciseaux PATRIOT® 6 tonnes, mâchoire de sertissage BG/D3, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 12V-CC, mallette de transport.



Caractéristiques

- Mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables
- Rotation de la tête de 180°
- Corps de type pistolet
- Utilise les matrices W et X
- Equilibre ergonomique

Général

Application - pour utilisation sur	Overhead Full Tension Deadends, Full Tension Splices and Terminals, Stirrups, Splices, Taps, and Terminals
Capacité de force de sertissage	6 ton
Catalog Number	PAT500SJ6LIDC
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	12V-DC Charger
Temps de recharge	0.5 h
Type	Crimper and Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Scissor Action
Type de matrice	W Die and X Die
UPC	781810673836
UPC 12 Digit	7818106738366

Dimensions

Dimensions	16.80 po x 2.90 po x 13.40 po
Hauteur	13.4 in
Largeur	2.9 in
Longueur	16.8 in
Poids	10.1 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #10 sol. - 500 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 350 kcmil; Aluminum: #14 sol. - 350 kcmil; ACSR: #14 sol. - 4/0 AWG
----------------------	---

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	UI
--------------------------	----

Logistique

Contenu de l'emballage	Tool, BG/D3 Crimp Jaw, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
------------------------	---

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50024949](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)