

PAT644XT18V

Par Burndy

No de catalogue [PAT644XT18V](#)

Cisaille PATRIOT® 11 tonnes à tête sans loquet actionnée par batterie, hydraulique autonome, (2) batteries NiMH 18V 2,6Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide.



Caractéristiques

- Dieless System with range taking capability
- #4 AWG -1000 kcmil Copper and Aluminum,#4 AWG - 556.5 kcmil ACSR, AAC, AAAC, ACAR
- 355° Rotatable latch head
- Audible pop-off indicates properly completed crimps
- Ergonomically balanced

Général

Application - pour utilisation sur	Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices, Cable Pulling Heads
Capacité de force de sertissage	11 ton
Catalog Number	PAT644XT18V
Indicateur EU RoHS	Yes
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	Dieless
UPC	781810450697
UPC 12 Digit	7818104506977

Dimensions

Dimensions	15.65 po x 3.5 po x 13.9 po
Hauteur	13.9 in
Largeur	3.5 in
Longueur	15.65 in
Poids	16.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement 18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage
Copper: #4 AWG - 1000 kcmil;
Copper Flex: #2 AWG - 777
kcmil; Aluminum: #6 AWG -
900 kcmil; ACSR #4 AWG -
556.5 kcmil

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS EX
Normes - Conformité RoHS Yes

Documentation

[3D Models - PAT644XT18V_MODEL-IGES](#)
[3D Models - PAT644XT18V_MODEL-PDF](#)
[3D Models - PAT644XT18V_MODEL-STEP](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_PAT644XT18V_LineArt](#)
[Sales Drawings - 10062240](#)
[SDS - NI-MH 18V and 14V MAKITA BATTERY SDS \(2014-12\)](#)