

PATRIOT® 12-Ton C-Head Battery Crimper, Hydraulic Self-Contained, (2) 2.6Ah 18V NiMH Batteries, 120V-AC Charger, Hard Case

Par Burndy

No de catalogue [PAT750XT18V](#)

Cisaille à batterie PATRIOT® 12 tonnes à tête en C, hydraulique autonome, (2) batteries NiMH 18V 2,6Ah, chargeur 120V- CA, mallette rigide.

Caractéristiques

- Tête en C avec ouverture de mâchoire de 1,65"
- rotation de la tête de 355°
- utilise des matrices en U
- conception ergonomique et poignée surmoulée pour une prise en main confortable
- guide d'alignement de la piste en T breveté pour HYGROUND® ainsi que d'autres connecteurs asymétriques.

Général

Application - pour utilisation sur	Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage	12 ton
Catalog Number	PAT750XT18V
Indicateur EU RoHs	Yes
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	U Die
UPC	781810438701
UPC 12 Digit	7818104387011



Dimensions

Dimensions	15.75 po x 3.50 po x 13.50 po
Hauteur	13.5 in
Largeur	3.5 in
Largeur de la mâchoire	1.65 in
Longueur	15.75 in
Poids	16.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter
----------------------	--

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	EX
--------------------------	----

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_082_OYPF_PAT50XT18V_lineart](#)
[Sales Drawings - 10046982](#)
[SDS - NI-MH 18V and 14V MAKITA BATTERY SDS \(2014-12\)](#)