



PATRIOT® 4-POINT® Sertisseuse de batterie à tête de loquet sans diable de 6 tonnes, guides, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 12V-CC, étui rigide

Par Burndy
No de catalogue [PAT81K2U03D2](#)

PAT81K2 4-POINT® 6T Sertisseur de batterie sans loquet, guides, 3Ah Li-ion, CC, étui rigide.



Caractéristiques

- Système Dieless avec capacités de prise de distance
- Rotation de la tête sur 360°
- Guides de sertissage uniques pour une fiabilité et une facilité d'utilisation accrues
- Déclenchement mécanique du coulisseau (sans consommation de batterie)
- Poignée surmoulée pour le confort et une meilleure prise en main
- Equilibre ergonomique

Général

Application - pour utilisation sur	Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™
Catalog Number	PAT81K2U03D2
Nom de commerce	PATRIOT® 4-POINT®
Source d'alimentation	12V-DC Charger
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	Dieless
UPC	621945645448
UPC 12 Digit	621945645448

Dimensions

Dimensions	15.2 po x 3.25 po x 14.93 po
Hauteur	14.93 in
Largeur	3.25 in
Longueur	15.2 in
Poids	11.05 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #8 AWG -1000 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 777.7 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 750 kcmil
----------------------	---

Logistique

Contenu de l'emballage	Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
------------------------	---

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Installation Manuals - Safety Operating & Maintenance Instructions - PATRIOT PAT81K@ Series Crimp Tools](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50123580](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)



Une marque Hubbell