

## PAT81KFT18V

Par Burndy

No de catalogue [PAT81KFT18V](#)

PATRIOT® 4-POINT® Crimper 6 tonnes à tête sans loquet actionné par batterie, (2) batteries NiMH 18V 2.6Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide.



### Caractéristiques

- Dieless System with range taking capabilities
- 360° head rotation
- Mechanical ram release (no battery consumption)
- Overmolded handle for comfort and improved grip
- Ergonomically balanced

### Général

Application - pour utilisation sur	Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™
Capacité de force de sertissage	6 ton
Catalog Number	PAT81KFT18V
Indicateur EU RoHs	Yes
Nom de commerce	PATRIOT® 4-POINT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	Dieless
UPC	781810376980
UPC 12 Digit	7818103769800

### Dimensions

Dimensions	17.6 po x 3.7 po x 13.9 po
Hauteur	13.9 in
Largeur	3.7 in
Longueur	17.6 in
Poids	14 lb

### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

### Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #8 AWG -1000 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 777.7 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 750 kcmil
----------------------	--

### Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	EX
--------------------------	----

### Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Installation Manuals - BUR\\_PAT81KFT\\_trilingual](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR\\_082\\_OYSF\\_PAT81KFT18V\\_lineart](#)  
[Sales Drawings - 10058021](#)  
[SDS - NI-MH 18V and 14V MAKITA BATTERY SDS \(2014-12\)](#)