

PAT81KFTLI

Par Burndy

No de catalogue [PAT81KFTLI](#)

Discontinué. Substitut suggéré: PAT81K2U03A2- PAT81K2 4-POINT® 6T Dieless Latch Head Battery Crimper, Guides, 3Ah Li-ion, AC, Hard Case.



Général

Application - A utiliser sur	Terminaisons et épissures en cuivre et en aluminium, HYPLUG™
Type de batterie	3.0Ah 18V Li-Ion (accepte les batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)
Numéro de catalogue	PAT81KFTLI
Type de conteneur	Mallette rigide
Capacité de force de sertissage	6 tonnes
Le type	Sans terre
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Source d'énergie	Chargeur 120V-AC
Temps de recharge	0.5 h
Type d'outil	Sertisseuse actionnée par batterie
Nom du commerce	PATRIOT® 4-POINT®
Type	<ul style="list-style-type: none">• Crimper• Pince à sertir
CUP	781810505380
UPC 12 Digit	7818105053800

Dimensions

Dimensions	15,62 pouces x 3,25 pouces x 14,12 pouces
Hauteur	14,12 pouces
Longueur	15,62 pouces
Poids	13.2 lb
Largeur	3.25 in

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

Chef d'orchestre

Plages de sertissage	Cuivre : #8 AWG -1000 kcmil ; Cuivre Flex : #8 AWG - 777,7 kcmil ; Aluminium : #8 AWG - 750 kcmil
----------------------	---

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 30003012](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_81KFTSER_Lineart](#)
[Manuels d'installation - BUR_PAT81KFT_trilingual](#)
[Modèles 3D - PAT81KFTLI_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - PAT81KFTLI_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - PAT81KFTLI_MODEL-PDF](#)
[SDD - LITHIUM-ION BATTERY SDS \(2015-02\)](#)
[Spécifications - PAT81KFTLI](#)
[Spécifications - PAT81KFTLI](#)