

PATCUT129ACSR18V

Par Burndy

No de catalogue [PATCUT129ACSR18V](#)

PATRIOT® Tête de loquet de 7 tonnes, coupeur actionné par batterie, jusqu'à 1113 kcmil ACSR.



Caractéristiques

- Special latch head design provides interference free closure for mid-span cuts
- 180° Head rotation
- Overmolded handle and ergonomic design
- One-handed operation for advance, retract and hold

Général

Application - pour utilisation sur	ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Capacité de force de sertissage	7 ton
Catalog Number	PATCUT129ACSR18V
Indicateur EU RoHS	Yes
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Cutter
UPC	781810370803
UPC 12 Digit	7818103708033

Dimensions

Dimensions	14.50 po x 3.70 po x 12.80 po
Hauteur	12.8 in
Largeur	3.7 in
Longueur	14.5 in
Poids	12 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement 18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage Cutting Capacity:
Copper/Aluminum up to 1.29";
ACSR up to 1113 kcmil; Ground
Rod up to 5/8"; Rebar up to
1/2"; Soft Steel Bolts up to 5/8";
Standard Guy up to 1/2"; EHS
Guy Strand up to 3/8"

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS EX

Documentation

[3D Models - PATCUT129ACSR18V_MODEL-PDF](#)
[3D Models - PATCUT129ACSR18V_MODEL-IGES](#)
[3D Models - PATCUT129ACSR18V_MODEL-STEP](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_PATCUT129ACSR18V_lineart](#)
[Sales Drawings - 10046860](#)
[SDS - NI-MH 18V and 14V MAKITA BATTERY SDS \(2014-12\)](#)