

## PATRIOT® 129 Series Latch Head Battery Cutter, (2) 5.0Ah 18V Li-ion Batteries, 120V-CA Charger, étui rigide

Par Burndy

No de catalogue PATCUT129L5

PATCUT129 Coupeur à batterie à loquet, 5Ah Li-ion, CA, étui rigide.



### Caractéristiques

- La conception spéciale de la tête du loquet permet une fermeture sans interférence pour les coupes à mi-portée
- Rotation de la tête de 180°
- Poignée surmoulée et conception ergonomique
- Utilisation d'une seule main pour l'avance, la rétraction et le maintien.

### Général

Application - pour utilisation sur	ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Capacité de force de sertissage	7 ton
Catalog Number	PATCUT129L5
Indicateur EU RoHs	Under Review
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Cutter
UPC	621945471030
UPC 12 Digit	621945471030

### Dimensions

Dimensions	14.50 po x 3.50 po x 13.50 po
Hauteur	13.5 in
Largeur	3.5 in
Longueur	14.5 in
Poids	9.85 lb

### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

### Lié au conducteur

Plages de sertissage	Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 1.29"; ACSR up to 1113 kcmil; Ground Rod up to 5/8"; Rebar up to 1/2"; Soft Steel Bolts up to 5/8"; Standard Guy up to 1/2"; EHS Guy Strand up to 3/8"
----------------------	--

### Logistique

Contenu de l'emballage	Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
------------------------	--

### Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Sales Drawings - 50068060](#)  
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)