



PATRIOT® 129 Series Latch Head Battery Cutter, (2) 3.0Ah 18V Li-ion Batteries, 12V-CC Charger, étui rigide

Par Burndy

No de catalogue PATCUT129LIDC

PATCUT129 Coupeur à batterie à loquet, 3Ah Li-ion, CC, étui rigide.



Caractéristiques

- La conception spéciale de la tête du loquet permet une fermeture sans interférence pour les coupes à mi-portée
- Rotation de la tête de 180°
- Poignée surmoulée et conception ergonomique
- Utilisation d'une seule main pour l'avance, la rétraction et le maintien.

Général

Application - pour utilisation sur	ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Capacité de force de sertissage	7 ton
Catalog Number	PATCUT129LIDC
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	12V-DC Charger
Temps de recharge	0.5 h
Type	Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Cutter
UPC	781810505236
UPC 12 Digit	7818105052366

Dimensions

Dimensions	14.50 po x 3.50 po x 13.50 po
Hauteur	13.5 in
Largeur	3.5 in
Longueur	14.5 in
Poids	9.85 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement 18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage Cutting Capacity:
Copper/Aluminum up to 1.29";
ACSR up to 1113 kcmil; Ground Rod up to 5/8"; Rebar up to 1/2"; Soft Steel Bolts up to 5/8"; Standard Guy up to 1/2"; EHS Guy Strand up to 3/8"

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS EX

Logistique

Contenu de l'emballage Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_PATCUT129_LineArt](#)
[Sales Drawings - 30002355](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)



Une marque Hubbell