

PATCUT215618V

Par Burndy

No de catalogue [PATCUT215618V](#)

PATRIOT® Tête de loquet 10 tonnes, coupeur actionné par batterie, jusqu'à 2156 kcmil CASR, (2) batteries NiMH 2,6Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide.



Caractéristiques

- Rotation de la tête à 180°
- Lames durables en acier trempé
- Tête de loquet spécialisée pour les coupes à mi-portée
- Libération mécanique du coulisseau sans consommation d'énergie.

Général

Application - pour utilisation sur	ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Capacité de force de sertissage	10 ton
Catalog Number	PATCUT215618V
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Cutter
UPC	781810649541
UPC 12 Digit	7818106495411

Dimensions

Dimensions	16.52 po x 3.27 po x 13.29 po
Hauteur	13.29 in
Largeur	3.27 in
Longueur	16.52 in
Poids	16.3 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement 18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage Cutting Capacity:
Copper/Aluminum up to 2.0";
ACSR up to 2156 kcmil; Ground Rod up to 3/4"; Rebar up to 5/8"; Soft Steel Bolts up to 3/4"; Standard Guy up to 9/16"; EHS Guy Strand up to 9/16"

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS UI

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_PATCUT2156-18V_LineArt](#)
[Sales Drawings - 50024459](#)
[SDS - LITHIUM-ION BATTERY SDS \(2015-02\)](#)