

## PATCUT2156LIDC

Par Burndy

No de catalogue [PATCUT2156LIDC](#)

PATRIOT® Tête à loquet 10 tonnes, coupeur actionné par batterie, jusqu'à 2156 kcmil ACSR, (2) batteries Li-ion 3.0Ah, chargeur 12V-CC, valise rigide.



### Caractéristiques

- Rotation de la tête de 180°
- Lames durables en acier trempé
- Tête à loquet spécialisée pour les coupes à mi-portée
- Déclenchement mécanique du coulisseau sans consommation d'énergie

### Général

Application - pour utilisation sur	ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Capacité de force de sertissage	10 ton
Catalog Number	PATCUT2156LIDC
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	12V-DC Charger
Temps de recharge	0.5 h
Type	Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Cutter
UPC	781810648865
UPC 12 Digit	7818106488655

### Dimensions

Dimensions	16.46 po x 3.27 po x 13.66 po
Hauteur	13.66 in
Largeur	3.27 in
Longueur	16.46 in
Poids	14.1 lb

### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement 18 VDC

### Lié au conducteur

Plages de sertissage	Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 2.0"; ACSR up to 2156 kcmil; Ground Rod up to 3/4"; Rebar up to 5/8"; Soft Steel Bolts up to 3/4"; Standard Guy up to 9/16"; EHS Guy Strand up to 9/16"
----------------------	---

### Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS UI

### Logistique

Contenu de l'emballage Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case

### Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Sales Drawings - 50002799](#)  
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)