

PATCUT2156LILCB

Par Burndy

No de catalogue [PATCUT2156LILCB](#)

Tête de verrouillage PATRIOT® de 10 tonnes, coupeur actionné par batterie, jusqu'à 2 156 kcmil ACSR, sans piles, sans chargeur, étui rigide.



Caractéristiques

- Rotation de la tête de 180°
- Lames durables en acier trempé
- Tête à loquet spécialisée pour les coupes à mi-portée
- Déclenchement mécanique du coulisseau sans consommation d'énergie

Général

Application - pour utilisation sur	ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Capacité de force de sertissage	10 ton
Catalog Number	PATCUT2156LILCB
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	No Charger
Temps de recharge	0.5 h
Type	Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Cutter
UPC	781810648872
UPC 12 Digit	7818106488722

Dimensions

Dimensions	16.46 po x 3.27 po x 13.66 po
Hauteur	13.66 in
Largeur	3.27 in
Longueur	16.46 in
Poids	14.1 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement 18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage Cutting Capacity:
Copper/Aluminum up to 2.0";
ACSR up to 2156 kcmil; Ground Rod up to 3/4"; Rebar up to 5/8"; Soft Steel Bolts up to 3/4"; Standard Guy up to 9/16"; EHS Guy Strand up to 9/16"

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS UI

Logistique

Contenu de l'emballage Cutter, Lanyard, Hard Case

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50002799](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)