

PATCUT245CUAL18V

Par Burndy

No de catalogue [PATCUT245CUAL18V](#)

PATRIOT® Tête de loquet 6 tonnes, coupeur à batterie, jusqu'à 2,45" CU/AL, (2) batteries NiMH 2,6Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide.



Caractéristiques

- Rotation de la tête à 180°
- coupe jusqu'à un câble en cuivre/aluminium de 2,45" de diamètre
- tête de coupe spécialisée à loquet pour une fermeture sans interférence pour les travaux à mi-portée
- conception ergonomique, poignée surmoulée.

Général

Application - pour utilisation sur	Aluminum, Copper Cable
Capacité de force de sertissage	6 ton
Catalog Number	PATCUT245CUAL18V
Indicateur EU RoHs	Yes
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Cutter
UPC	781810412473
UPC 12 Digit	7818104124733

Dimensions

Dimensions	18.00 po x 3.75 po x 14.75 po
Hauteur	14.75 in
Largeur	3.75 in
Longueur	18 in
Poids	14.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement 18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage Cutting Capacity:
Copper/Aluminum up to 2.45"
O.D.

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS EX

Documentation

[3D Models - PATCUT245CUAL18V_MODEL-PDF](#)
[3D Models - PATCUT245CUAL18V_MODEL-STEP](#)
[3D Models - PATCUT245CUAL18V_MODEL-IGES](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_PATCUT245CUAL18V_lineart](#)
[Sales Drawings - 10053630](#)
[SDS - NI-MH 18V and 14V MAKITA BATTERY SDS \(2014-12\)](#)