

PATCUT4CUALLILCB

Par Burndy

No de catalogue [PATCUT4CUALLILCB](#)

PATRIOT® 11 tonnes, ciseaux, coupeur actionné par batterie, jusqu'à 4" de cuivre et d'aluminium, pas de batterie, pas de chargeur, mallette rigide.



Caractéristiques

- Ouverture extra-large des mâchoires
- Mâchoires de coupe en ciseaux
- Rotation de la tête de 355°
- Poignée d'assistance multipositions

Général

Application - pour utilisation sur	Aluminum, Copper Cable
Capacité de force de sertissage	11 ton
Catalog Number	PATCUT4CUALLILCB
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	No Charger
Type	Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Cutter
UPC	621945437968
UPC 12 Digit	6219454379688

Dimensions

Dimensions	24.31 po x 3.26 po x 15.33 po
Hauteur	15.33 in
Largeur	3.26 in
Longueur	24.31 in
Poids	19.7 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 4.0" O.D.
----------------------	--

Logistique

Contenu de l'emballage	Cutter, Lanyard, Hard Case
------------------------	----------------------------

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50044134](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)