

PATMDCUTLW

Par Burndy
No de catalogue [PATMDCUTLW](#)

PATRIOT® IN-LINE® 6 tonnes, mâchoire de coupe CASR, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 120V-CA, sac utilitaire.



Caractéristiques

- Mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables
- Rotation de la tête de 355°
- Utilise les matrices W et X
- Gâchette de sécurité et languettes de verrouillage des mâchoires
- Lampe de travail LED
- Accepte les batteries Makita lithium-ion 2.0Ah-6.0Ah 18V

Générale

Application	Sertissage et coupe
Application - pour utilisation sur	Interchangeable Jaws: Crimp: ACSR, Aluminum, Copper Code/Flex; Cut: ACSR (26/7), Aluminum (AAC), Copper (Soft Drawn), EHS Guy Wire (sold separately)
Capacité de force de sertissage	6
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Nom de commerce	PATRIOT® IN-LINE®
Source d'alimentation	Chargeur 120V-AC
Type	Sertisseur et Cutter
Type de matrice	W et X
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)
Type d'emballage	Sac utilitaire en vinyle

Dimensions

Dimensions 19.42 po x 4.375 po x 2,75 po

Lié au chef d'orchestre

Plages de sertissage Avec mâchoire appropriée :
Capacité de sertissage :
Cuivre : #10 sol.-500 kcmil,
Cuivre Flex : #8 AWG-350 kcmil, Aluminium : #14 sol.-350 kcmil, ACSR : #14 sol.-4/0 AWG ; Capacité de coupe : ACSR (26/7) jusqu'à 556,5 kcmil, aluminium (AAC) jusqu'à 636 kcmil, cuivre (étirage souple) jusqu'à 600 kcmil, hauban EHS jusqu'à 3/8"

Documentation

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - BUR_PATMD-LW](#)
[Sales Drawings - 50054521](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet](#)