



PENA13CARTRIDGE, Inhibiteur d'oxyde, Cartouche

Par Burndy

No de catalogue [PENA13CARTRIDGE](#)

Cartouche pour PENETROX A-13.



Général

Application - A utiliser sur	Aluminium à Aluminium;Aluminium à Conduit;Aluminium à Cuivre
Numéro de catalogue	CARTOUCHE PENA13
Type de conteneur	Cartouche
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Pour Point	-40 °F
Sous marque	PENETROX
Température - Point de chute Fahrenheit	350 °F
Nom du commerce	PENETROX™
Type	A13
CUP	781810365519
UPC 12 Digit	7818103655199
Viscosité à 100 Fahrenheit	250 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Taille du conteneur 1 lb.

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50008001](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_PENA13QT_LineArt](#)
[SDD - PENETROX A-13 ESPANOL SDS](#)
[SDD - PENETROX A-13 PORTUGUESE SDS](#)
[SDD - PENETROX A-13 GERMAN SDS](#)
[SDD - PENETROX A-13 SDS](#)
[SDD - PENETROX A-13 ITALIAN SDS](#)
[SDD - PENETROX A-13 FRENCH SDS](#)
[Spécifications - PENA13CARTRIDGE](#)



Une marque Hubbell