



PENA55GAL, Inhibiteur d'oxyde, fût de 55 gallons

Par Burndy
No de catalogue [PENA55GAL](#)

Mastic d'étanchéité, 600 V, Viscosité : 305 à 100 DEG F, Taille : 55 GAL, Contenant : Fût.



Général

Application - A utiliser sur	Aluminium à Aluminium;Aluminium à Conduit;Aluminium à Cuivre
Numéro de catalogue	PENA55GAL
Type de conteneur	Tambour
Pour Point	-15 °F
Température - Point de chute Fahrenheit	230 °F
Nom du commerce	PENETROX™
CUP	781810023587
UPC 12 Digit	7818100235877
Viscosité à 100 Fahrenheit	305 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Taille du conteneur	55 gallons
---------------------	------------

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50016092](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_PENAGAL_LineArt](#)
- [SDD - PENETROX A ESPANOL SDS](#)
- [SDD - PENETROX A FRENCH SDS](#)
- [SDD - PENETROX A PORTUGUESE SDS](#)
- [SDD - PENETROX A SDS](#)
- [SDD - PENETROX A ESTONIAN SDS](#)
- [SDD - PENETROX A GERMAN SDS \(GHS\) \(2019-07\)](#)
- [Spécifications - PENA55GAL](#)



Une marque Hubbell