

PENA5GAL, Inhibiteur d'oxyde, récipient de 5 gallons

Par Burndy

No de catalogue [PENA5GAL](#)

Composé pour joints électriques, seau en acier de 5 gallons, calibre 28/26 - noir, pour connecteurs Al-Al et Al-Cu, mise à la terre, filetages de conduits en Cu.



Général

Application - A utiliser sur	Aluminium à Aluminium;Aluminium à Conduit;Aluminium à Cuivre
Numéro de catalogue	PENA5GAL
Type de conteneur	Pail
Pour Point	-15 °F
Température - Point de chute Fahrenheit	230 °F
Nom du commerce	PENETROX™
CUP	781810592830
UPC 12 Digit	7818105928300
Viscosité à 100 Fahrenheit	305 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Taille du conteneur	5 gallons
---------------------	-----------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50016091](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_PENAGAL_LineArt](#)
[SDD - PENETROX A ESPANOL SDS](#)
[SDD - PENETROX A FRENCH SDS](#)
[SDD - PENETROX A PORTUGUESE SDS](#)
[SDD - PENETROX A SDS](#)
[SDD - PENETROX A ESTONIAN SDS](#)
[SDD - PENETROX A GERMAN SDS \(GHS\) \(2019-07\)](#)
[Spécifications - PENA5GAL](#)
[Spécifications - PENA5GAL](#)