



PENAGAL, Inhibiteur d'oxyde, Conteneur Galloon

Par Burndy
No de catalogue [PENAGAL](#)

Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxyde, 1 gallon,
pour filets de conduits en Al-Al, Al-Cu et Al.



Général

Application - A utiliser sur	Aluminium à Aluminium;Aluminium à Conduit;Aluminium à Cuivre
Numéro de catalogue	PENAGAL
Type de conteneur	Peut
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Pour Point	-15 °F
Sous marque	PENETROX
Température - Point de chute Fahrenheit	230 °F
Nom du commerce	PENETROX™
Type	A
CUP	781810593004
UPC 12 Digit	7818105930044
Viscosité à 100 Fahrenheit	305 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Taille du conteneur	1 gallon
---------------------	----------

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50004942](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_PENAGAL_LineArt](#)
- [Modèles 3D - PENAGAL_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - PENAGAL_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - PENAGAL_MODEL-IGES](#)
- [SDD - PENETROX A ESPANOL SDS](#)
- [SDD - PENETROX A FRENCH SDS](#)
- [SDD - PENETROX A PORTUGUESE SDS](#)
- [SDD - PENETROX A SDS](#)
- [SDD - PENETROX A ESTONIAN SDS](#)
- [SDD - PENETROX A GERMAN SDS \(GHS\) \(2019-07\)](#)
- [Spécifications - PENAGAL](#)
- [Spécifications - PENAGAL](#)



Une marque Hubbell