



## PENE5GAL, Inhibiteur d'oxyde, conteneur de 5 gallons

Par Burndy

No de catalogue [PENE5GAL](#)

Composé pour joints électriques, seau en acier de 5 gallons, calibre 28/26-noir, pour applications Cu/Cu, mise à la terre, filets de conduit Cu.



### Général

Application - A utiliser sur	Cuivre à cuivre
Numéro de catalogue	PENE5GAL
Type de conteneur	Pail
Pour Point	-40 °F
Température - Point de chute Fahrenheit	350 °F
Nom du commerce	PENETROX™
CUP	781810023617
UPC 12 Digit	7818100236177
Viscosité à 100 Fahrenheit	250 °F

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Taille du conteneur	5 gallons
---------------------	-----------

### Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50016181](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_PENEQT\\_LineArt](#)
- [SDD - PENETROX E PORTUGUESE SDS](#)
- [SDD - PENETROX E ESPANOL SDS](#)
- [SDD - PENETROX E FRENCH SDS](#)
- [SDD - PENETROX E RUSSIAN SDS](#)
- [SDD - PENETROX E SDS](#)
- [SDD - PENETROX E GERMAN SDS](#)
- [SDD - PENETROX E Polish SDS](#)
- [Spécifications - PENE5GAL](#)



Une marque Hubbell