

PENEGAL, Inhibiteur d'oxyde, conteneur Gallon

Par Burndy

No de catalogue [PENEGAL](#)

Composé d'étanchéité électrique, Pour utilisation sur application
: Cuivre à cuivre.



Général

Application - A utiliser sur	Cuivre à cuivre
Numéro de catalogue	PENEGAL
Type de conteneur	Peut
Pour Point	-40 °F
Température - Point de chute Fahrenheit	350 °F
Nom du commerce	PENETROX™
CUP	781810593509
UPC 12 Digit	7818105935099
Viscosité à 100 Fahrenheit	250 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Taille du conteneur	1 gallon
---------------------	----------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -
BUR_PENEQT_LineArt](#)

[Modèles 3D - PENEGAL_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - PENEGAL_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - PENEGAL_MODEL-IGES](#)

[SDD - PENETROX E PORTUGUESE SDS](#)

[SDD - PENETROX E ESPANOL SDS](#)

[SDD - PENETROX E FRENCH SDS](#)

[SDD - PENETROX E RUSSIAN SDS](#)

[SDD - PENETROX E SDS](#)

[SDD - PENETROX E GERMAN SDS](#)

[SDD - PENETROX E Polish SDS](#)

[Spécifications - PENEGAL](#)

[Spécifications - PENEGAL](#)