

PGN1025X03D, Connexion rapide combinée mâle/femelle en nylon pour 12 - 10 AWG (.25 x .03)

Par Burndy

No de catalogue [PGN1025X03D](#)

Borne Piggy-Back, 10-12 AWG, isolée nylon, laiton étamé.

Caractéristiques

- Les connecteurs piggy-back étamés sont conçus pour permettre la connexion de bornes supplémentaires.
- Corps manchonné
- L'ouverture de l'entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil.
- Le cran d'arrêt de l'embase femelle à fossettes assure une prise ferme.

Général

Numéro de catalogue	PGN1025X03D
Type de connecteur	Déconnexion rapide mâle/femelle
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Laiton
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Nom du commerce	FINGRIP™
Type	Connecteurs de déconnexion
CUP	781810293119
UPC 12 Digit	7818102931199

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	0.27
Dimension - B Longueur pouce	0,27 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	24 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.95 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/8 in
Dimension - Largeur en pouces	0,28 pouce
Dimension - Largeur mm	7 mm



Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#12 AWG à #10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	- CU C Solid-Size - CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094219](#)
[Modèles 3D - PGN1025X03D_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - PGN1025X03D_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - PGN1025X03D_MODEL-IGES](#)
[Spécifications - PGN1025X03D](#)
[Spécifications - PGN1025X03D](#)