

## QN10F25X03B, connecteur rapide femelle en nylon pour 12 - 10 AWG (.25 x .03)

Par Burndy

No de catalogue [QN10F25X03B](#)



MATÉRIAU : LAITON ÉTAMÉ. 300 VOLTS MAX. 105 C MAX.

### Caractéristiques

- Barillet manchonné
- Connecteur isolé éliminant le besoin d'isolation après l'installation
- L'ouverture de l'entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil.
- Le cran d'arrêt de l'embase femelle à fossettes assure une bonne prise en main.

### Général

Numéro de catalogue	QN10F25X03B
Type de connecteur	Raccord rapide femelle
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Laiton
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	FINGRIP™
CUP	781810292921
UPC 12 Digit	7818102929211

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/13 en
Dimension - B Longueur pouce	0.23 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	0,13 pouce
Dimension - Longueur hors tout	0.97 in
pouces	

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	500
Quantité de palettes	99999

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Spécifications - QN10F25X03B](#)