

QN14F18X02D, connecteur rapide femelle en nylon pour 16 - 14 AWG (.19 x .02)

Par Burndy

No de catalogue [QN14F18X02D](#)

Connexion rapide femelle en laiton, 16-14 AWG, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée.



Caractéristiques

- Barillet manchonné
- Connecteur isolé éliminant le besoin d'isolation après l'installation
- L'ouverture de l'entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil.
- Le cran d'arrêt de l'embase femelle à fossettes assure une bonne prise en main.

Général

Numéro de catalogue	QN14F18X02D
Type de connecteur	Raccordement rapide femelle
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Laiton
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	FINGRIP
Nom du commerce	FINGRIP™
Type	Connecteurs de déconnexion
CUP	781810293409
UPC 12 Digit	7818102934099

Dimensions

Dimension - Longueur hors tout pouces	0,79 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/8 in
Dimension - Largeur en pouces	0.19 in
Dimension - Largeur mm	5 mm

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	300 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#16 AWG à #14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1200
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094210](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_L6FQNF_LineArt](#)
[Spécifications - QN14F18X02D](#)
[Spécifications - QN14F18X02D](#)



Une marque Hubbell