

## QN18F11X02B, connecteur rapide femelle en nylon pour 22 - 18 AWG (.11 x .02)

Par Burndy

No de catalogue [QN18F11X02B](#)

Connexion rapide femelle en laiton ; isolation en nylon ; #18 - #22 AWG ; étamé ; isolation rouge, emballage en vrac.



### Caractéristiques

- Barillet manchonné
- Connecteur isolé éliminant le besoin d'isolation après l'installation
- L'ouverture de l'entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil.
- Le cran d'arrêt de l'embase femelle à fossettes assure une bonne prise en main.

### Général

Numéro de catalogue	QN18F11X02B
Type de connecteur	Raccord rapide femelle
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Laiton
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Nom du commerce	FINGRIP™
Type	Connecteurs de déconnexion
CUP	781810635933
UPC 12 Digit	7818106359333

### Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	0.77 in
pouces	
Dimension - Longueur de la	3/8 in
bande en pouces	
Dimension - Largeur en pouces	0,11 pouce
Dimension - Largeur mm	3 mm

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	300 V
-------------------	-------

### Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#22 AWG à 16 AWG
Taille du conducteur	22 - 18 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Solid-Size</li><li>• CU C Str-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094210](#)  
[Spécifications - QN18F11X02B](#)  
[Spécifications - QN18F11X02B](#)