

QP10F250D, connecteur rapide femelle en vinyle pour 12 - 10 AWG (.25 x .03)

Par Burndy

No de catalogue [QP10F250D](#)

MATÉRIAU : LAITON ÉTAMÉ. 600 VOLTS MAX. 105 C MAX.



Caractéristiques

- Barillet manchonné
- Connecteur isolé éliminant le besoin d'isolation après l'installation
- L'ouverture de l'entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil.
- Le cran d'arrêt de l'embase femelle à fossettes assure une bonne prise en main.

Général

Numéro de catalogue	QP10F250D
Type de connecteur	Raccord rapide femelle
Isolation	Y
Type d'isolation	Vinyle
Matériau	Laiton
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	FINGRIP
Type	Connecteurs de déconnexion
CUP	781810020623
UPC 12 Digit	7818100206233

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1/4 po
Dimension - B Longueur pouce	0,25 pouce
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	0,11 pouce
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.00 in
Dimension - Taille du filetage	-
Dimension - Largeur en pouces	0.29 in
Dimension - Largeur mm	7 mm

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	N/A
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	16 AWG - 14 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	N
Certification - cULus	N
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD214284-01](#)
[Modèles 3D - QP10F250D_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - QP10F250D_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - QP10F250D_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - QP10F250D](#)
[Spécifications - QP10F250D](#)



Une marque Hubbell