



**Emballage pratique de WIREMIKE™
(avec marquage en pouces), vendu
par multiples de 10 uniquement,
4,38 in L, 1,94 in W.**

Par Burndy
No de catalogue [RK1942](#)

Fil Mike, #6 - 336.4 (26/7) p. ACSR #18 p. - 2,000 kcmil #20 sol.
- 4/0 sol., 4.38 in L, 1.52 in W.

Général

Numéro de catalogue	RK1942
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Vinyle, texturé
Sous marque	ACCESSOIRES
Type d'outil	COUVERCLE DU MICRO FILAIRE
CUP	781810024409
UPC 12 Digit	7818100244099

Dimensions

Longueur	4.38 in
Largeur	1.94 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non

Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4640

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50015434](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_RK1942_LineArt](#)
- [Spécifications - RK1942](#)