

Sous-station - Entretoise rigide en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [S2GBP486A8](#)



Entretoise 8 IN à deux conducteurs, 2167(72/7) kcmil-2156(84/19) kcmil ACSR, 2300 kcmil-2500 kcmil AAC, 550kV.

Général

Número de catalogue	S2GBP486A8
Type de connecteur	Entretoise
Couple d'installation recommandé en livres sterling	480 lbs-in
Matériau	Alliage d'aluminium, fonte
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810279472
UPC 12 Digit	7818102794722

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Diameter Max Size inch	1 824 en
Dimension - Diamètre Taille minimale pouces	1 737 en
Dimension - Largeur en pouces	3.00 in
Dimension - Largeur mm	76 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	2156 (84/19) Bluebird kcmil;2167 (72/7) Kiwi kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	2156 (84/19) Bluebird kcmil-2167 (72/7) Kiwi kcmil
Pilote - AL Str Size	2300 kcmil;2500 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	2300 kcmil-2500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 10038254](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_S2GBPA_BUNDLED_SPACER_LineArt](#)
- [Spécifications - S2GBP486A8](#)
- [Spécifications - S2GBP486A8](#)