

Sous-station - Entretoise rigide en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [S2GBP48A](#)



Entretoise 18 IN à deux conducteurs, 1590(45/7) kcmil-1750(84/19) kcmil ACSR, 1750 kcmil-2000 kcmil AAC, 550kV.

Général

Número de catalogue	S2GBP48A
Type de connecteur	Entretoise
Couple d'installation recommandé en livres sterling	480 lbs-in
Matériau	Alliage d'aluminium, fonte
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810273418
UPC 12 Digit	7818102734188

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Diameter Max Size inch	1.632 in
Dimension - Diamètre Taille minimale pouces	1 504 en
Dimension - Largeur en pouces	3.00 in
Dimension - Largeur mm	76 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	1590 (45/7) kcmil;1590 (54/19) kcmil;1750 (54/19) kcmil;1750 (84/19) kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	1590 (45/7) kcmil-1750 (84/19) kcmil
Pilote - AL Str Size	1750 kcmil;1800 kcmil;1900 kcmil;2000 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	1750 kcmil-2000 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section I - Transmission](#)
[Dessins de vente - SD057446-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_S2GBPA_BUNDLED_SPACER_LineArt](#)
[Spécifications - S2GBP48A](#)
[Spécifications - S2GBP48A](#)