

Sous-station - Entretoise rigide en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [S2R46ACG1](#)



Entretoise rigide 4 IN, 1590 kcmil, 230kV.

Général

Numéro de catalogue	S2R46ACG1
Type de connecteur	Entretoise
Couple d'installation recommandé en livres sterling	480 in-lb
Matériau	Alliage d'aluminium, fonte
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810529874
UPC 12 Digit	7818105298744

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.00 in
Dimension - Hauteur pouce	2.80 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	149 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.88 in
Dimension - Largeur en pouces	2.00 in
Dimension - Largeur mm	51 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	1590 kcmil
Combinaison conducteur - connexion	Entretoise de câble

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - CSC015144-01](#)
- [Modèles 3D - S2R46ACG1_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - S2R46ACG1_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - S2R46ACG1_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - S2R46ACG1](#)
- [Spécifications - S2R46ACG1](#)