

Sous-station - Entretoise rigide en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [S2R486ACG1](#)



Entretoise rigide 13 IN, 2303.5 kcmil ASC, 230kV.

Général

Número de catalogue	S2R486ACG1
Conception des éléments de serrage	2 pièces Design
Type de connecteur	Entretoise
Couple d'installation recommandé in-lb	480 in-lb
Matériau	Alliage d'aluminium, fonte
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	621945257573
UPC 12 Digit	6219452575733

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.00 in
Dimension - Hauteur pouce	2.75 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	216 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	8.52 in
Dimension - Largeur en pouces	2.00 in
Dimension - Largeur mm	51 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	2303,5 kcmil
Combinaison conducteur - connexion	Entretoise de câble
Nombre de conducteurs	2

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - CSD023113-01](#)
[Modèles 3D - S2R486ACG1_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - S2R486ACG1_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - S2R486ACG1_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - S2R486ACG1](#)
[Spécifications - S2R486ACG1](#)