

Sous-station - Entretoise rigide en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [S2R496ACG1](#)



Entretoise rigide 6 IN, câble AL 3640 kcmil, 138kV.

Général

Numéro de catalogue	S2R496ACG1
Type de connecteur	Entretoise
Couple d'installation recommandé in-lb	660 in-lb
Matériau	Alliage d'aluminium, fonte
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810466834
UPC 12 Digit	7818104668344

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Hauteur pouce	3.62 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	238 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	9.38 in
Dimension - Largeur en pouces	3.00 in
Dimension - Largeur mm	76 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	3640 kcmil
Combinaison conducteur - connexion	Entretoise de câble

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50066754](#)
- [Modèles 3D - S2R496ACG1_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - S2R496ACG1_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - S2R496ACG1_MODEL-PDF](#)
- [Spécifications - S2R496ACG1](#)
- [Spécifications - S2R496ACG1](#)