

## S4P28A, Connecteur de prise de mesure de la portée

Par Burndy

No de catalogue [S4P28A](#)



Connecteur en alliage d'aluminium coulé, #2-4/0 Str(Cu,Al) (Run), 6 Sol- 1/0 Str(Cu, Al)(Tap), Boîtier : Polyéthylène haute densité résistant aux intempéries.

### Général

Numéro de catalogue	S4P28A
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Alliage d'aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	SPANTAP
Type	Span Tap Phase Connecteur
CUP	781810036907
UPC 12 Digit	7818100369077

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	NC
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2400

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - SC207244-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_S4P28A\\_LineArt](#)  
[Spécifications - S4P28A](#)  
[Spécifications - S4P28A](#)