


## Sous-station - Cloche Corona soudée en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [SCB23ACG1](#)



CORONA BELL, 4.5 IN IPS, 550kV.

### Général

Numéro de catalogue	SCB23ACG1
Type de connecteur	Capuchon de tuyau / Cloche d'extrémité
Matériau	Alliage d'aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	621945114807
UPC 12 Digit	6219451148077

### Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	381 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	15.00 in
Dimension - Largeur en pouces	20.00 in
Dimension - Largeur mm	508 mm

### Chef d'orchestre

Type de conducteur	AL Tube Std-Size
--------------------	------------------

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité minimale d'emballage 1

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - CSD.012580-01](#)
- [Modèles 3D - SCB23ACG1\\_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - SCB23ACG1\\_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - SCB23ACG1\\_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - SCB23ACG1](#)
- [Spécifications - SCB23ACG1](#)