


Sous-station - Entretoise rigide en aluminium

Par Burndy

No de catalogue SH2GBP41A512

Support de bus en aluminium moulé 12 IN Spacer, 795 kcmil-874,5 kcmil AAC, 795 kcmil (45/7) ACSR.



Général

Numéro de catalogue	SH2GBP41A512
Type de connecteur	Entretoise de support de bus
Matériau	Alliage d'aluminium, fonte
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810234143
UPC 12 Digit	7818102341433

Dimensions

Diamètre du cercle de boulon	5 en
Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - G pouce	1.50 in
Dimension - Hauteur pouce	2.85 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	348 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	13,71 pouces
Dimension - Largeur en pouces	6.25 in
Dimension - Largeur mm	159 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	795 (54/7) Condor kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	795 (54/7) Condor kcmil
Pilote - AL Str Size	795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	795 kcmil-874 kcmil
Combinaison conducteur - connexion	De la base au câble
Nombre de conducteurs	2

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section I - Transmission](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_SH2GBPA_BUNDLED_SPACER_SUPP_LineArt](#)
[Spécifications - SH2GBP41A512](#)
[Spécifications - SH2GBP41A512](#)