



Épissure en nylon pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [SN14](#)

Épissure bout à bout en cuivre, 16-14 AWG, longueur d'épissure 1,25", isolée nylon, étamée, 600 volts max.



Caractéristiques

- Tubes sans soudure, conception de haute qualité sans coutures à fendre
- Cuivre électrolytique pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage.
- L'étamage offre une résistance durable à la corrosion.
- Butée de fil centrale positive pour une profondeur d'insertion correcte du fil
- Le nylon est bloqué en position

Général

Numéro de catalogue	SN14
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	Épissure bout à bout sans soudure
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	INSULINK
Température nominale	105
Nom du commerce	INSULINK™
Type	SN
CUP	781810736982
UPC 12 Digit	7818107369822

Dimensions

Diamètre de l'isolation du câble Maximum	0,15 pouce
Dimension - Diameter Max Size inch	0,15 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	32 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.25 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,15 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/16 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	16 - 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL486
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094191](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_SN10_LineArt](#)
[Spécifications - SN14](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-SN14-SPEC-FR | REV 7/2024