

T144, borne à anneau non isolée pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [T144](#)



Borne à compression non isolée, languette annulaire, 3-4 goujons, .66 in L, Fabriquée en cuivre électrolytique pur.

Caractéristiques

- Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation du sertissage.
- La longue barre de soudure brasée et les profondes rainures en V à l'intérieur assurent une conductibilité, une fiabilité et une tenue optimales après le sertissage.
- La gamme de fils est clairement indiquée sur la borne pour une identification facile
- La borne à long col permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un même goujon.

Général

Numéro de catalogue	T144
Type de connecteur	Terminal à anneau
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810722329
UPC 12 Digit	7818107223299

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	#3 - #4
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/25
Dimension - Taille du trou en pouces	0,12 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	17
Dimension - Longueur hors tout en pouces	0.66 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,25 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	9/32
Dimension - Taille du goujon en pouces	#3 - #4
Dimension - Z (pouce)	0,28 pouce

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#20 AWG à 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1200
Quantité de palettes	99999

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY
Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small
Compression

Dessins de vente - 50094154

Spécifications - T144

Spécifications - T144



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-T144-SPEC-FR | REV 7/2024