

## Attache-câbles, bande auto-agrippante, noire

Par Burndy

No de catalogue [TFV3B12V2](#)

Sangles à crochets et boucles en polyéthylène, noires, 12.00" L, utilisées pour les applications de fibre optique. L, utilisées pour les applications de fibre optique.



### Général

Número de catalogue	TFV3B12V2
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>Noir</li><li>Noir</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	POLYÉTHYLÈNE ET NYLON
Sous marque	UNIRAP
Type	TFV-B, retardateur de flammes
CUP	781810273449

### Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3
Dimension - L Longueur hors tout mm	305 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	12.00 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,50 pouce
Dimension - Largeur mm	13 mm

### Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	Y
Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	1776

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Dessins de vente - 50009463](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_TFV\\_HOOK\\_LOOP\\_STRAPS\\_LineArt](#)  
[Spécifications - TFV3B12V2](#)