

## TMH262SS, Kit de quincaillerie en acier inoxydable, 2 boulons, 2 écrous hexagonaux, 2 contre-écrous fendus, 4 rondelles plates



Par Burndy

No de catalogue [TMH262SS](#)

Kit de quincaillerie en acier inoxydable, 2 boulons hexagonaux en acier inoxydable 1/4" - 20 x 3/4" (25X75HSSB), écrou hexagonal en acier inoxydable (25HSSN), rondelle-frein fendue en acier inoxydable (25SWSSLT), 4 rondelles plates en acier inoxydable (25FWSS).

### Général

Numéro de catalogue	TMH262SS
Type de connecteur	Matériel
Couple d'installation recommandé in-lb	80 LBS/in
Matériau	ACIER INOXYDABLE
CUP	781810159323
UPC 12 Digit	7818101593233

### Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille du filetage	1/4 - 20
Dimension - Filets par pouce	20

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	12
Quantité de palettes	5568

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Dessins de vente - 50047604](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_TMH\\_LineArt](#)
- [Spécifications - TMH262SS](#)