

## TMH271SS, Kit de quincaillerie en acier inoxydable, 2 boulons, 2 écrous hexagonaux, 2 contre-écrous fendus, 4 rondelles plates



Par Burndy

No de catalogue [TMH271SS](#)

Kit de quincaillerie en acier inoxydable, 2 boulons 3/8" - 16 x 2.00" en acier inoxydable Long Hex Bolt SS (38X175HSSB), SS Hex Nut (38CHXNT), SS Split lock washer (38SWSSMD), 4 Nos SS Flat washer (38FWSS).

### Général

Numéro de catalogue	TMH271SS
Type de connecteur	Matériel
Couple d'installation recommandé in-lb	240 LBS/in
Matériau	ACIER INOXYDABLE
CUP	781810271445
UPC 12 Digit	7818102714455

### Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille du filetage	3/8 - 16
Dimension - Filets par pouce	16

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	12
Quantité de palettes	5568

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)  
[Dessins de vente - 50047604](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_TMH\\_LineArt](#)  
[Spécifications - TMH271SS](#)